



Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 300cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659005 300
GTIN	4018754299409
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Integrált bit racsní 80 foggal csupán 4,5°-is munkaszöghöz. Ez lehetővé teszi a finoman adagolt munkavégzést nehezen hozzáférhető csavarkötéseknél.

A gömbmechanizmusos mechanika a célnyomaték elérésekor hallhatóan és érezhetően kiold.

A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.

Az ergonomikus alakú íves markolat fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nyél végébe 1/4 col meghajtó négyszög van integrálva. Olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak és fékfolyadékoknak ellenáll.

- **Három üzemmód és optikai, akusztikus és érezhető stop jelzés.**
- **Memória kapacitás: akár 2500 mért érték.**
- **Az integrált mikro-USB csatlakozón keresztül egy végfelhasználói készülékkel lehetőség van a mérési adatok kiolvasására és dokumentálására.**
- **Világos és akkukímélő OLED színes kijelző.**

Mértékegységek: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf-in

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalom:

Lítium-ion akku 3,6 V / 2,6 Ah, 18650 típus (külső töltés), SENSOMASTER 4 szoftver, kábel mikro-USB-ről USB-A-ra, bittartó (hatszög hajtás D 6,3; 1/4 col). Műanyag kofferben.

Figyelem:

A hozzávaló töltőkészülék és töltő adapter külön ajánlatkérésre szállítható. Plusz akku a 081574 sz. 2600 méret ill. alternatívaként a 3500 méret alatt kapható.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	317 mm
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Méréstechnika	Elektronikus
Sorozat	TORSIOTRONIC
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Átkapcsolható leolvasás	oz·in
Bit befogó	F 6,3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomatéktartomány	30 - 300 cNm
Interfész	USB csatlakozó
Visszajelzés	megjelenítő
Visszajelzés	akusztikus jelzés
Visszajelzés	kioldó
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Nyomatéktartomány	0,3 - 3 Nm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Súly	679 g
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos

Kioldás jelzése	optikai
Maximális nyomaték	300 cNm
Kijelzés	digitális
Kalibrálás	O3
Felbontás	0,1 cNm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Cserélhető akkumulátor	igen
Akkumulátor-feszültség	3,6 V
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2