



Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 600cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659005 600
GTIN	4018754299416
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Integrált bit racsni 80 foggal csupán 4,5°-is munkaszöghöz. Ez lehetővé teszi a finoman adagolt munkavégzést nehezen hozzáférhető csavarkötéseknél.

A gömbmechanizmusos mechanika a célnyomaték elérésekor hallhatóan és érezhetően kiold.

A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.

Az ergonomikus alakú íves markolat fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nyél végébe 1/4 col meghajtó négyszög van integrálva. Olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak és fékfolyadékoknak ellenáll.

- **Három üzemmód és optikai, akusztikus és érezhető stop jelzés.**
- **Memória kapacitás: akár 2500 mért érték.**
- **Az integrált mikro-USB csatlakozón keresztül egy végfelhasználói készülékkel lehetőség van a mérési adatok kiolvasására és dokumentálására.**
- **Világos és akkukímélő OLED színes kijelző.**

Mértékegységek: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf-in

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalom:

Lítium-ion akku 3,6 V / 2,6 Ah, 18650 típus (külső töltés), SENSOMASTER 4 szoftver, kábel mikro-USB-ről USB-A-ra, bittartó (hatszög hajtás D 6,3; 1/4 col). Műanyag kofferben.

Figyelem:

A hozzávaló töltőkészülék és töltő adapter külön ajánlatkérésre szállítható. Plusz akku a 081574 sz. 2600 méret ill. alternatívaként a 3500 méret alatt kapható.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	600 cNm
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Sorozat	TORSIOTRONIC
Interfész	USB csatlakozó
Bit befogó	F 6,3
Kalibrálás	O3
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	optikai
Nyomatéktartomány	0,6 - 6 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Átkapcsolható leolvasás	oz·in
Teljes hossz L	317 mm
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Súly	682 g
Felbontás	0,1 cNm
Visszajelzés	megjelenítő
Visszajelzés	akusztikus jelzés
Visszajelzés	kioldó
Nyomatéktartomány	60 - 600 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Méréstechnika	Elektronikus
Nyomaték mérési pontossága	±4 %

A kioldási értékállíthatósága	állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Kijelzés	digitális
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség	3,6 V
Cserélhető akkumulátor	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2