



Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 1000cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659005 1000
GTIN	4018754299386
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Integrált bit racsni 80 foggal csupán 4,5°-is munkaszöghöz. Ez lehetővé teszi a finoman adagolt munkavégzést nehezen hozzáférhető csavarkötéseknél.

A gömbmechanizmusos mechanika a célnyomaték elérésekor hallhatóan és érezhetően kiold.

A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.

Az ergonomikus alakú íves markolat fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. A nyél végébe 1/4 col meghajtó négyszög van integrálva. Olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak és fékfolyadékoknak ellenáll.

- **Három üzemmód és optikai, akusztikus és érezhető stop jelzés.**
- **Memória kapacitás: akár 2500 mért érték.**
- **Az integrált mikro-USB csatlakozón keresztül egy végfelhasználói készülékkel lehetőség van a mérési adatok kiolvasására és dokumentálására.**
- **Világos és akkukímélő OLED színes kijelző.**

Mértékegységek: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf-in

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalom:

Lítium-ion akku 3,6 V / 2,6 Ah, 18650 típus (külső töltés), SENSOMASTER 4 szoftver, kábel mikro-USB-ről USB-A-ra, bittartó (hatszög hajtás D 6,3; 1/4 col). Műanyag kofferben. Keresztmarkolattal.

Figyelem:

A hozzávaló töltőkészülék és töltő adapter külön ajánlatkérésre szállítható. Plusz akku a 081574 sz. 2600 méret ill. alternatívaként a 3500 méret alatt kapható.

Műszaki leírás

Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Teljes hossz L	317 mm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Kalibrálás	O3
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	lbf·ft
Átkapcsolható leolvasás	oz·fin
Visszajelzés	megjelenítő
Visszajelzés	akusztikus jelzés
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Felbontás	1 cNm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Nyomatéktartomány	1 - 10 Nm
Maximális nyomaték	1000 cNm
Bit befogó	F 6,3
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	optikai
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Sorozat	TORSIOTRONIC
Kijelzés	digitális

Méréstechnika	Elektronikus
Súly	684 g
Interfész	USB csatlakozó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Nyomatéktartomány	100 - 1000 cNm
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Akkumulátor kapacitás	2,6 Ah
Akkumulátor-feszültség	3,6 V
Cserélhető akkumulátor	igen
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2