

**Szerszámkoffer „BIG Twin“ villanszerelő, 63 darabos, Szerszámok száma: 63****Rendelési adatok**

Rendelés száma	680101 63
GTIN	4003773084228
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Teljes körű villanszerelő szerszámkészlet kiváló minőségű szerszámkofferben, mindkét oldalra nyílik.

Tartalma:

Villanszerelő vízmérték: 1 db 467415 sz. 430 méret

Pocket vízmérték Electric: 1 db 467484 sz. 70 méret

Villáskulcs „JOKER”: 1 db 10x13 mm méret

Multifunkciós kulcs TwinKey®: 1 db 623550 sz.

Dugókulcskészlet 1/4 col, 28 darabos: 1 db 630295 sz. S méret

Pozidriv csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 1 méret

Lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1 db 3,5 mm méret

Kraftform Kompakt VDE készlet, 16 darabos: 1 db hasonló mint 667260 sz.

Hegyes kombinált fogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 701655 sz. 145 méret

Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott: 1 db 705800 sz. 180 méret

Telefonfogó, hajlított, VDE szerint szigetelt: 1 db 713700 sz. 200 méret

Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 723500 sz. 200 méret

Oldalcsípőfogó, krómozott, VDE szerint szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret

Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip®: 1 db 728091 sz. 8-13 méret

Huzalcsupaszító fogó 10 mm²-ig: 1 db 728630 sz. 10 méret

Szerelőfogó, VDE szerint szigetelt: 1 db 728787 sz. 200 méret

Présszerszám 16 mm² érvéghüvelyekhez: 1 db
 Villanszerelő véső: 1 db 743000 sz. 250 méret
 Lakatos kalapács: 1 db 300 g méret
 Zangenschlüssel: 1 db 813700 sz. 180 méret
 Fix kábelkés, VDE szerint szigetelt: 1 db 844410 sz.

Figyelem:

Szállítás felszerelve történik szerszámkofferben.

Műszaki leírás**Tartozék**

Fix kábelkés VDE szerint teljesen szigetelt	844410
Univerzális kábelcsupaszító szerszám ErgoStrip® Kábel Ø-höz 8-13 mm	728091 8-13
Fogókulcs Teljes hossz 180 mm	813700 180
Szerelőfogó VDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	728787 200
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	723500 200
Villanszerelő véső Teljes hossz 250 mm	743000 250
Villanszerelő vízmérték Hossz 430 mm	467415 430
Hegyes kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt Teljes hossz 145 mm	701655 145
Telefonfogó, hajlított VDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713700 200
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 28 darabos Típus S	630295 S
Pocket vízmérték Electric Hossz 70 mm	467484 70
Multifunkciós kulcs TwinKey®	623550
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott Teljes hossz 180 mm	705800 180
Huzalcsupaszító fogó Vezeték keresztmetszet 10 mm ²	728630 10
Oldalcsípőfogó, krómozott VDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725300 160