

Garant GRIDLINE

**Írópult rátét, Szélesség: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	957995 500
GTIN	4062406133443
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből; felhajtható falap rögzülő zsanérokkal, alatta tárolórekesz, hengerzárral zárható. Fali felszereléshez is alkalmas.

**Alkalmazható:**

GridLine szekrények, mélység 20G.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
Írófelület mélység	340 mm
Rakodópolec anyaga	Fa
Írófelület szélessége	495 mm
Magasság	250 mm
Zárszám egyedileg cserélhető	igen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Zárberendezés zárbetéteire cserélhető	igen

Szélesség	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Írópult rátét