

Garant GRIDLINE

Utólagos futómű készlet, Ház mélysége G-ben: 24**Rendelési adatok**

Rendelés száma	958480 24
GTIN	4062406133481
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. **Az oldalfalnál tolható.**

Utólagos felszereléshez GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre.

Alkalmazható:

930505 – 930735 sz. szerszámszekrényekhez.

Tartalom:

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

Figyelem:

A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.

A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.

Figyelem:

A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig. 24×24G szerszámszekrények csak 900 mm magasságig. Maximális teherbírás összesen 600 kg.

Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerezni.

Műszaki leírás

Kormányozható kerék Ø	125 mm
Fix kerék Ø	125 mm

Adatlap

Mélység	600 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Felfekvési magasság	160 mm
Termék fajtája	Gördítő egység