

Garant GRIDLINE

Utólagos futómű készlet, Ház mélysége G-ben: 20**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 958480 20 |
| GTIN | 4062406133474 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéллеmez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. **Az oldalfalnál tolható.**

Utólagos felszereléshez GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre.

Alkalmazható:

940001 – 940123; Nr. 940801 – 940863 sz. szekrényekhez.

Tartalom:

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

Figyelem:

A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.

A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.

Figyelem:

A futómű alkalmas GridLine szekrényekhez, maximum 1250 mm magasságig. Maximális teherbírás összesen 200 kg. **Csak GridLine szekrényekhez fiókok nélkül.**

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|--------|
| Fix kerék Ø | 125 mm |
| Kormányozható kerék Ø | 125 mm |
| Maximális teherbírás | 200 kg |

Adatlap

| | |
|---------------------|----------------|
| Felfekvési magasság | 160 mm |
| Mélység | 500 mm |
| Termék fajtája | Gördítő egység |