

Garant GRIDLINE

**Utólagos futómű készlet, Ház mélysége G-ben: 28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	958480 28
GTIN	4062406133498
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

GridLine futómű, melynek tartalma 2 acéllemez horganyzott merevítő. Kompletten, kerék készlettel felszerelve és 1 készlet 2K-Haptoprene® tolófogantyúval. A GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre történő felcsavarozáshoz. **Az oldalfalnál tolható.**

Utólagos felszereléshez GridLine szekrényekre és szerszámszekrényekre.

**Alkalmazható:**

931005 – 931435 sz. szerszámszekrényekhez, 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723 sz. nagyméretű szekrényekhez.

**Tartalom:**

1 × kereszttartó 2 rögzíthető kormányzott kerékkel, 1 × kereszttartó 2 fix kerékkel, 1 × tolófogantyú készlet.

**Figyelem:**

**A billenésveszély miatt a futómű felszerelésénél feltétlenül vegye figyelembe a megadott maximális magasságot.**

**A teherbírásnál kérjük vegye figyelembe a szekrény / szerszámszekrény saját súlyát is.**

**Figyelem:**

A futómű alkalmas GridLine szerszámszekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig. Maximális teherbírás szerszámszekrényeknél összesen 600 kg. **Kötelezően egykezes egyenkénti fiókkioldással rendelkező fiókokat kell beszerezni.**

A futómű alkalmas GridLine nagyméretű szekrényekhez, maximum 1000 mm magasságig.

Maximális teherbírás nagyméretű szekrényeknél összesen 200 kg. **Csak GridLine nagyméretű szekrényekhez fiókok nélkül.**

**Műszaki leírás**

## Adatlap

Fix kerék Ø	125 mm
Kormányozható kerék Ø	125 mm
Mélység	700 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Felfekvési magasság	160 mm
Termék fajtája	Gördítő egység