

JEPSON POWER**Keményfém körfűrészárécsa Drytec® Ø 230×25,4 mm, INOX-hoz, Fogak száma: 60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078239 60
GTIN	4260052462850
Árucikk kategória	07E

Leírás**Kivitel:**

Keményfém betétes körfűrészlap pontos vágásokhoz.

- **Munkabiztonság: Vékonyfalú, alacsony vibrációs szinttel, zajcsillapított.**
- **Nagyon hosszú élettartam.**
- **Magas minőségű vágások.**
- **5x utánélezés lehetséges.**
- **Univerzálisan használható acélhoz, műanyagokhoz, színes- és könnyűfémekhez (078236 sz. nem).**

Figyelem:

További speciális fűrészlapok pl. alumíniumhoz, INOX-hoz külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Fogak száma	60
Fogak száma optimalizálva	Anyagvastagság 4 – 5 mm, rács, alu
Vágási szélesség B	1,4 mm
Alkalmazható	078234 sz. 8230 mérethez

Alkalmas anyagok	INOX-hoz
Termék fajtája	Körfűrész lap