



Akkumulátoros fúró-csavarozó Akku és töltőkészülék nélkül, Típus: 71161264



Rendelési adatok

Rendelés száma	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmet a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Előny:

Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül. Fúró befogó, övcsipesz és szállítókoszor. **Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.**

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Szállítókoszár
Súly	1,2 kg
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Gyártó jelölése	ASCM 18 QSW Select
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1400 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális fordulatszám 2. fokozat	700 min ⁻¹
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális nyomaték lág	20 Nm
Maximális fordulatszám 4. fokozat	2500 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték kemény	40 Nm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	4 fokozatú meghajtás. 18V

USP2

Alkalmas fához és acélhoz,
gyorsbefogási tartomány
1,5-13, akkumulátor nélkül

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V

073835 FE18