



Akkus 4 fokozatú fúró-csavarozó, Típus: 711SET



Rendelési adatok

Rendelés száma 070204 711SET

GTIN

Árucikk kategória

03F

Leírás

Kivitel:

Akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrési és csavarozási eredményekhez.
 - Elektronikus fordulatszám-szabályozás a finom és biztonságos megfúrás és csavarozás érdekében, jobbos / balos forgásirány.
 - Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
 - Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradságmentes tartós használat érdekében.
 - Erős áramhoz alkalmas Li-Ion akkuk külön cellafelügyelettel és kapacitás kijelzéssel.
- Nagyteljesítményű 12V akkus csavarozó kefe nélküli motorral, 4 fokozatú meghajtással és levehető fúrótokmánnal.
- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagyteljesítményű és karbantartásmentes a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.
 - QuickIN gyorscsere rendszer.
 - Levehető fúrótokmány tömör fém kivitelben a kiemelkedő terhelhetőség érdekében a legkeményebb feltételek mellett.
 - Minden fúró átmérőhöz a megfelelő forgácsolási sebesség a 4 fokozatú tömör fém hajtásnak köszönhetően.
 - 6 mm fúrása fémben 4. fokozatban 2 500 ford./percnél.

- Erőteljes menetvágás az 1. fokozatban.
- Optimális fordulatszámok önmetsző csavarokhoz, lépcsős fúrókhoz vagy menetvágáshoz.
- Kompakt, 150 mm hosszú (fúrótokmány nélkül).
- FEIN SafetyCell Technology. Védi az akkumulátort és a gépet túlterhelés, túlmelegedés és mélykisütés ellen.
- Karbantartásmentes, kefe nélküli EC motor, a DC motorokhoz képest 30%-kal nagyobb határfokkal és nagy fordulatszám stabilitással.
- Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
- Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás közvetlen kapcsolattal az erőteljes csavarozáshoz, fúráshoz optimálisan szabályozott fordulatszámmal, és menetvágáshoz.

Mechanikus nyomaték lekapcsolás, 20 fokozatban beállítható, fúrófokozattal.

Szabvány:

Nagyteljesítményű 12V akkus csavarozó kefe nélküli motorral, 4 fokozatú meghajtással és levehető fúrótokmánnyal.

- Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor, nagyteljesítményű és karbantartásmentes a maximális hatékonyság és élettartam érdekében.
- QuickIN gyorscsere rendszer.
- Levehető fúrótokmány tömör fém kivitelben a kiemelkedő terhelhetőség érdekében a legkeményebb feltételek mellett.
- Minden fúró átmérőhöz a megfelelő forgácsolási sebesség a 4 fokozatú tömör fém hajtásnak köszönhetően.
- Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás közvetlen kapcsolattal az erőteljes csavarozáshoz, fúráshoz optimálisan szabályozott fordulatszámmal, és menetvágáshoz.

Előny:

Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás.

Tartalom:

Akku nélkül és töltőkészülék nélkül.

Teljes körű **profi menetfúró készlet**, ideális fémmegmunkáláshoz.

- QuickIN bittartó (1/4 col).
- QuickIN menetfúró adapter 2 szorítópatronnal.
- QuickIN dugókulcs adapter.
- Derékszögű fej.

Figyelem:

A hozzávaló induló készleteket (melynek tartalma tartalék akku és töltőkészülék) a 073832 sz. 9260431701 méret alatt talál.

Műszaki leírás

Csomagolás	Szállítókoszár
Gyártó jelölése	ASCM 12Q SET
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²

Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min ⁻¹
Maximális nyomaték kemény	40 Nm
Maximális fordulatszám 4. fokozat	2500 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1400 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 2. fokozat	700 min ⁻¹
Súly	1,3 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Maximális nyomaték lágy	20 Nm
Maximális csigafúró Ø fában	40 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	12V
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, szállító dobozban, alkalmas fához és acélhoz

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12
Akku induló készlet Típus 9260431701	073832 9260431701
Tartozékok kézi csavarozókhoz Quick-In Típus 711301	070208 711301

