



Akkumulátoros fúró-csavarozó Akku és töltőkészülék nélkül, Típus: 711SET



Rendelési adatok

Rendelés száma	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrási és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyelosztás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmen a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Előny:

Szabadalmaztatott 4 fokozatú meghajtás.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélkül. Teljes körű **profi menetfúró készlet**, ideális fémmegmunkáláshoz.

- **QuickIN bittartó (1/4 col).**
- **QuickIN menetfúró adapter 2 szorítópatronnal.**
- **QuickIN dugókulcs adapter.**

- Derékszögű fej.
- Töltőkészülék és 2 x akku.

Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor kapacitás	6 Ah
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Csomagolás	Szállítókoffer
Maximális nyomaték lágy	46 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	400 min ⁻¹
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális fordulatszám 2. fokozat	800 min ⁻¹
Súly	2 kg
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális fordulatszám 4. fokozat	3850 min ⁻¹
Maximális fordulatszám 3. fokozat	1950 min ⁻¹
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Maximális csigafúró Ø acélban	25 mm
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális nyomaték kemény	90 Nm
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Gyártó jelölése	ASCM 18 QMSET
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Acél

Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	4 fokozatú meghajtás. 18V
USP2	Alkalmas fához és acélhoz, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, akkumulátor nélkül

Tartozék

Akku Li-IonHighPower Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073834 FE18
Tartozékok kézi csavarozókhözQuick-In Típus 711301	070208 711301
Akkumulátoros fúró-csavarozóAkku és töltőkészülék nélkül Típus 71161164	070200 71161164
Akku induló készlet Típus 92604323	073832 92604323