



## Akkumulátoros ütvecsavarozó, Típus: 71150664



### Rendelési adatok

Rendelés száma	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy teljesítményű akkus ütvefúró csavarozó **kefe nélküli motorral és 6 fokozatú nyomaték-beállítással**. Robosztus, teljesen fém ütőmű és ergonomikus kezelés a puha markolatnak köszönhetően.

- **1/2 col négyszög befogó.**
- **290 Nm maximális nyomaték.**
- **MultiVolt interfésszel minden FEIN Li-Ion akkuhoz (12-18 V).**

#### Előny:

Elektronikus nyomaték-beállítás 6 fokozatban.

#### Tartalom:

**Akku és töltőkészülék nélkül, L-BOXX-szal. Akku nélkül és töltőkészülék nélkül, szállítókoszttal.**

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat, töltőkészülékeket és induló készleteket a 073851 – 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Szerszámbefogó mérete	1/2 coll
Ütésszám	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Súly	1 kg
Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Szállítókoffer
Gyártó jelölése	ASCD 18-300 W2
Max. vibráció EN szerint	6 m/s <sup>2</sup>
Maximális nyomaték	290 Nm
Szerszámbefogó meghajtási profil	Külső négyszög
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Max. csavar Ø (8.8 – 12.9)	M18
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Ütvecsavarozó

## Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073835 FE12
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE12 V	073837 FE12