



SuperCut akkus, Típus: 7129276SET



Rendelési adatok

Rendelés száma	077805 7129276SET
GTIN	4014586884301
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben **Starlock szerszámefogóval** (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**
- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

SuperCut – a legnagyobb teljesítményű rezgőkészülék maximális munkavégzési sebességhez, professzionális felhasználáshoz.

- **Erős rezgő mozgás: 2 × 2,0 szög fok amplitúdó.**
- **Antivibrációs rendszer önhordó motorral (le van választva a házról).**

Akkus rezgőkészülék **kefe nélküli EC motorral**.

Legújabb generációs akkus készülék a vezetékessel azonos teljesítménnyel.

Szabvány:

SuperCut – a legnagyobb teljesítményű rezgőkészülék maximális munkavégzési sebességhez, professzionális felhasználáshoz.

- **Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).**

- **Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.**
- **Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.**
- **Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.**

Tartalom:

Töltőkészülék, szállítókoffer.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073835 számtól és a 073845.sz. alatt talál.

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Gyártó jelölése: AFSC 18 QSL

Akkumulátor kapacitás: 6 Ah

Akkumulátor-feszültség: 18 V

Szerszámbefogás: StarlockMax, StarlockPlus, Starlock

Rezgésszám: 10000 - 19500 min⁻¹

Rezgési szög: 4 fok

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	AFSC 18 QSL
Súly	1,8 kg
Akkumulátor-feszültség	18 V
Rezgésszám	10000 - 19500 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	6 Ah
Szerszámbefogás	StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Csiszolólap sarokméret	80 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Rezgési szög	4 fok
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Termék fajtája	Rezgőkészülékek

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073834 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18 V	073838 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség FE18_E V	073838 FE18_E
Akkumulátortöltő készülék Típus FE80	073845 FE80