



Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl-lal Pisztolymarkolatú csavarozó, Típus: 7112776



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 071111 7112776 |
| GTIN | 4014586891422 |
| Árucikk kategória | 03F |

Leírás

Kivitel:

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatórolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett precíz csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.

- Kefe nélküli EC motorok sokszorosán hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
- Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsizás” elkerülése érdekében.
- Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
- Alacsony meghúzási tőrések a magas csavarozási minőség érdekében.
- Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
- Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték $> 1,67 \pm 10 \%$ (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.

Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl funkcióval számítógéppel történő egyszerű és egyéni programozáshoz a programozó adapter felhasználásával (071135 sz. 92604163 méret).

Szabadon programozható paraméterek: Fordulatszám, forgásirány, szögelfordulás, nyomatékhatár és idő. Akár 5 programozási lépés. Pontosan testre szabható a mindenkori

csavarozási feladathoz. **Végső lekapcsolás mechanikus kuplunggal.** Ideális folyamat- és időoptimalizálásához.

Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes akár 500.000 csavarozásig.

Tartalom:

Csak a csavarozót szállítjuk **akku, töltőkészülék, beállító szerszám és derékszögű fej nélkül.** Kérjük, céltartan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket, a beállító szerszámot és a derékszögű fejet.

Figyelem:

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja.

Nyomatékellenőrző készülékeket a 654300 cikkszámától talál. Nyomaték-/szögelfordulás érzékelőket a 654381 cikkszámától talál. Nyomaték előbeállítási szolgáltatás igény esetén.

Műszaki leírás

| | |
|--|------------------------------|
| Gyártó jelölése | ASM 18-3 PC |
| Súly akkumulátorral együtt | 0,8 kg |
| Nyomatéktartomány | 0,5 - 3 Nm |
| Akkumulátor-feszültség | 12 V |
| Akkumulátor-feszültség | 18 V |
| Szerszám befogás | 1/4 col HEX (E 6,3) |
| Fordulatszám-tartomány | 110 - 1200 min ⁻¹ |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus |
| Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 12 V típus |
| Felépítés | Pisztoly markolatú csavarozó |
| Energiaellátás | Akkus |
| Termék fajtája | Csavarozó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST” Maximális nyomaték 10 Nm | 654300 10 |
| Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST” Maximális nyomaték 2 Nm | 654300 2 |

| | |
|---|-------------|
| Elektronikus nyomatécsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST” Maximális nyomaték 25 Nm | 654300 25 |
| Elektronikus nyomaték kijelző készülék, „TTT” | 654340 |
| Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V | 073835 FE18 |
| Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V | 073837 FE18 |