



## Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl-lal Pisztolymarkolatú csavarozó, Típus: 7112796



### Rendelési adatok

Rendelés száma	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

A FEIN ACCU TEC nyomatékhatárolt csavarozók a sorozatgyártás területén végzett precíz csavarozással szemben támasztott maximális igényekhez készültek.

- Kefe nélküli EC motorok sokszorosán hosszabb élettartammal és akár 80 %-kal alacsonyabb karbantartási költségekkel.
- Újraindulás késletetés a csavarozást követően a „racsizás” elkerülése érdekében.
- Ismételt bekapcsolódás elleni védelem, ha az akkumulátor töltöttsége nem elegendő a csavarozási folyamathoz.
- Alacsony meghúzási tőrések a magas csavarozási minőség érdekében.
- Állandó, pontos meghúzási nyomatékok a csavarozástól függetlenül.
- Ellenőrizhető csavarozó, CmK érték  $> 1,67 \pm 10 \%$  (6 Sigma módszerre vonatkoztatva) ISO 5393 VDI/VDE 2647 szerint.

**Az oldási nyomaték 25 %-kal nagyobb, mint a meghúzási nyomaték.**

Nyomatékhatárolt csavarozó ParameterControl funkcióval számítógéppel történő egyszerű és egyéni programozáshoz a programozó adapter felhasználásával (071135 sz. 92604163 méret).

**Szabadon programozható paraméterek:** Fordulatszám, forgásirány, szögelfordulás, nyomatékhatár és idő. Akár 5 programozási lépés. Pontosan testre szabható a mindenkori

csavarozási feladathoz. **Végső lekapcsolás mechanikus kuplunggal.** Ideális folyamat- és időoptimalizálásához.

**Nyomatékhatárolt csavarozó Li-Ion akkumulátorhoz. Karbantartásmentes** akár 500.000 csavarozásig.

**Tartalom:**

Csak a csavarozót szállítjuk **akku, töltőkészülék, beállító szerszám és derékszögű fej nélkül.** Kérjük, céltartan a készülékhez rendelje meg az akkut, a töltőkészüléket, a beállító szerszámot és a derékszögű fejet.

**Figyelem:**

A hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészüléket a 073832 sz. alatt találja.

Nyomatékellenőrző készülékeket a 654300 cikkszámától talál. Nyomaték-/szögelfordulás érzékelőket a 654381 cikkszámától talál. Nyomaték előbeállítási szolgáltatás igény esetén.

## Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Akkumulátor-feszültség	18 V
Súly akkumulátorral együtt	0,8 kg
Fordulatszám-tartomány	80 - 900 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	ASM 18-12 PC
Nyomatéktartomány	4 - 12 Nm
Felépítés	Pisztolymarkolatú csavarozó
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 12 V típus
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Szerszám befogás	1/4 col HEX (E 6,3)
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Csavarozó

## Tartozék

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST” Maximális nyomaték 10 Nm	654300 10
Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST” Maximális nyomaték 25 Nm	654300 25

Elektronikus nyomatécsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST” Maximális nyomaték 2 Nm	654300 2
Elektronikus nyomaték kijelző készülék, „TTT”	654340
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073835 FE18