



Akkumulátoros fúró-csavarozó, Típus: 7113226H1



Rendelési adatok

Rendelés száma	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

2 és 4 fokozatú akkus fúró-csavarozó

- Pontos fúrési és csavarozási eredményekhez.
- Elektronikus fordulatszám szabályozás a finom és biztonságos megfúráshoz és csavarozáshoz, jobb / bal forgásirány.
- Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
- Jó súlyeloszlás és ergonómia puha betétekkel a fáradtságmentes tartós használat érdekében.
- Maximális munkavégzési sebesség AMPShare 18V ProCore akkumulátorokkal: A COOLPACK 2.0 technológia 135%-kal hosszabb akkumulátor-élettartamot biztosít. A legmodernebb cella technológia és intelligens akkumenedzsmen a hagyományos akkukhoz képest akár 87 %-kal nagyobb teljesítmény érdekében.

Akkus 2 fokozatú fúró-csavarozó kefe nélküli motorral.

- Csekély karbantartású POWER-Drive EC motor nagy nyomatékkal és túlterhelés elleni védelemmel.
- Mechanikus nyomaték beállítás, 22 fokozatban beállítható, plusz fúrófokozattal.

Előny:

Mechanikus nyomaték-beállítás 22 fokozatban.

Tartalom:

Akkumulátor és töltőkészülék. Fúró befogó, övcsipesz, szállítókoszár és töltőkészülék.

Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	50 mm
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Súly	1,7 kg
Akkumulátor kapacitás	3 Ah
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális fordulatszám 1. fokozat	450 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Fein E 18 V típus
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális nyomaték lágy	32 Nm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2000 min ⁻¹
Gyártó jelölése	ABS 18 QC
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Csomagolás	Szállítókoszár
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V, 2 fokozatú
USP2	Gyorsbefogási tartomány 1,5-13, dobozban

Tartozék

Akku Li-Ion Akkumulátor típus, feszültség FE18 V	073837 FE18
Akku induló készlet Típus 92604324	073832 92604324
Akkumulátoros fúró-csavarozó Típus 71132264	070205 71132264