

Garant**Beszúró esztergalapka Simítás, CU7025, Beszúrási szélesség w: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273722 2
GTIN	4062406133818
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Előtolás f	0,04 - 0,14 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Beszúrási szélesség w	2 mm
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,1 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Minőség	CU7025
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		