

**Mitutoyo****Digitális műhelytolómérő IP67, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412623 300
GTIN	4946368727912
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

Elektronikus tolómérő Absolut elektronikával és nagy, jól leolvasható kijelzővel. Vízzel, olajjal és porral szemben ellenállóképes. A csekély energiafogyasztásnak köszönhetően 18000 óra folyamatos használat egy elemmel (300 méret: 5000 óra). A készülék kezeléskor automatikusan bekapcsol és használaton kívül kb. 20 perc után automatikusan kikapcsol.

**Funkció:**

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357 méret

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,4
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi	igen
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
A tartalmazott elemek száma	1

Méréstartomány	0 - 300 mm
Szabvány	ISO 13385
Csőrhossz	64 mm
Automatikus kikapcsolás	igen
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	$\pm 0,03$ mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021010 300