

**Mahr****Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány:  
100-125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421318 100-125
GTIN	4059192058470
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Edzett és köszörült mérőorsó. Keményfém mérőfelületek. Előre vezetett racsnival gyors forgatással. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

A kényelmes **tűrés kijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

**Funkció:**

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498941 sz.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	6 µm

Orsó Ø	6,5 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Orsóemelkedés	0,5 mm
Leolvasás	0,00005 coll
Méréstartomány	100 - 125 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022040 200
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022050 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus USB2	498941 USB2