

KÄRCHER**Nedves- és száraporszívó, Gyártó jelölése: NT75APMETC****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű univerzális **nedves- és száraporszívó** nagy szívásteljesítménnyel és kompakt felépítéssel, a készüléken lévő tömlő- és tartozéktartóval. A tartály maximális töltöttségi szintjének elérésekor **automatikusan kikapcsol**.

- **A redős szűrő nedves és száraposztást tesz lehetővé a szűrő eltávolítása nélkül.**
- **A Tact automatikus szűrőtisztító rendszer megszakítás nélküli munkavégzést tesz lehetővé csekély karbantartási költségek és a szűrő hosszú élettartama mellett.**
- **A központi forgókapcsolónak köszönhetően a szívóprogramok kényelmesen átkapcsolhatóak.**
- **TC billentő kerékkel és a szívótömlőhöz és csőhöz való rögzítési lehetőséggel.**
- **Professzionális 2 motoros ipari porszívó nemesacél tartállyal.**
- **Robusztus 75 l edény ütközővel és kormányozott fémkerekekkel.**
- **Szinte állandó szívóteljesítmény a hatékony, manuálisan indítható légáramlattal működő félautomata AP szűrőtisztítónak köszönhetően.**

Tartalom:

Folyadék leeresztő tömlővel.

Szívótömlő könyökidommal, fém szívócső 2x0,5 m, porszívófej, résszívó fej, lapos redős- vagy papírszűrő.

Figyelem:

Olajokhoz és olajtartalmú közegekhez a 078522 sz. ipari porszívót használja.

Műszaki leírás

Súly	26,5 kg
Magasság	995 mm
Gyártó jelölése	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Működési zajkibocsátás	73 dB(A)
Szélesség	505 mm
Hossz	700 mm
Teljesítményfelvétel	2760 W
Levegő térfogatáram	2x74 l/s
Tartálytérfogat	75 l
Kábelhossz	10 m
Névleges csatlakoztatási szélesség	40 mm
Szűrőtisztítás	ApClean félautomatikus szűrőtisztítás
Porkategória – porszívó	L
Turbinák száma	2
Vákuum	254 mbar
Szívótömlő hossza	4 m
Különlegesség	Nemesacél tartály, billentő kerék
Szűrőrendszer	Lapos redős szűrő
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó

Tartozék

Résszívó fej, keskeny, 13 mm Névleges csatlakoztatási szélesség DN40	078528 DN40
Ferde gumi csőfej Névleges csatlakoztatási szélesség DN40	078527 DN40
Szűrőbetét készlet 5 darabos Porszívó típusa NT65	072808 NT65

Lapos redős szűrő Porszívó típusa NT65

072809 NT65