

**Garant****Hasított közpersely Hütéssel, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302155 4
GTIN	4045197732644
Árucikk kategória	31G

**Leírás****Kivitel:**

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

**Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

**Alkalmazható:**

Hidropasztikus szerszám befogó 20 mm befogási Ø-vel.

**Műszaki leírás**

Ø D	20 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 µm
Termék fajtája	Szűkítőpersely

