

Ellenállás mérőkészülék, Típus: RESIST



Rendelési adatok

Rendelés száma	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló ellenállás mérőkészülék SAFE-STAT két sárgaréz rúddal és külső elektróda csatlakoztatási lehetőséggel **felületi-, elvezető- és szakadási ellenállás méréséhez IEC 61340 szerint**. Az alsó részen lévő integrált párhuzamos elektródáknak köszönhetően a mérőkészüléket csupán a mérni kívánt területre kell helyezni.

Tartalom:

Inkluzív földelő vezeték, tok és kezelési útmutató.

Különleges tartozék:

9 V elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Kalibrálás: Az ár külön kérésre.

Méréstartomány: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Hibahatár: ± 1 dekád

Mérőfeszültség: 100 V

Hossz: 130 mm

Szélesség: 70 mm

Magasság: 27 mm

Műszaki leírás

Magasság	27 mm
----------	-------

Súly	217 g
Mérőfeszültség	100 V
Hossz	130 mm
Szélesség	70 mm
Méréstartomány	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Hibahatár	± 1 dekád
Energiaellátás	Elemes
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Elem típusa	9 V telep
A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Ellenállás mérőkészülék

Tartozék

Köreelektroda	473346
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret 6LR61	081556 6LR61