

Ellenállás mérőkészülék, Típus: KOMBI



Rendelési adatok

Rendelés száma	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló ellenállás mérőkészülék SAFE-STAT két sárgaréz rúddal és külső elektróda csatlakoztatási lehetőséggel **felületi-, elvezető- és szakadási ellenállás méréséhez IEC 61340 szerint**. Az alsó részen lévő integrált párhuzamos elektródáknak köszönhetően a mérőkészüléket csupán a mérni kívánt területre kell helyezni. A földelt karszalag és kábel segítségével **a személyek földelésének ellenőrzésére szolgáló integrált karszalag teszterrel** a SAFE-STAT Kombi-Meter az ideális kézre álló mérőkészülék EPA munkaállomásoknak, személyek földelésének stb. gyors ellenőrzéséhez.

Tartalom:

Inkluzív földelő vezeték, tok és kezelési útmutató.

Különleges tartozék:

9 V elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Kalibrálás: Az ár külön kérésre.

Méréstartomány: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Hibahatár: $\pm 1/2$ dekád

Mérőfeszültség: 100 V

Karszalag teszter méréstartomány: 0,75 - 35 M Ω

Karszalag teszter hibahatár: $\pm 10 \%$

Karszalag teszter mérőfeszültség: 15 V

Műszaki leírás

Hibahatár	±1/2 dekád
Szélesség	65 mm
Karszalag teszter méréstartomány	0,75 - 35 MΩ
Hossz	130 mm
Súly	180 g
Méréstartomány	10 ³ – 10 ¹² Ω
Karszalag teszter hibahatár	±10 %
Karszalag teszter mérőfeszültség	15 V
Mérőfeszültség	100 V
Magasság	27 mm
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
Elem típusa	9 V telep
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Ellenállás mérőkészülék

Tartozék

Köreelektroda	473346
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret 6LR61	081556 6LR61