


**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 50/4
GTIN	2050001929945
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Maximális fogásmélység a _{p,max}	8 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------