

**Mitutoyo****Digitális mélységmérő tolómérő AOS adatkimenettel, Méréstartomány: 150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	418711 150
GTIN	4946368688503
Árucikk kategória	44A

**Leírás****Kivitel:**

A mérési eredményt jól leolvasható kijelző jeleníti meg. Leppelt mérőfelületek.

**Tartalom:**

1 elem, 081560 sz., 357-es méret.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 497080 és 497100 sz.

**Műszaki leírás**

Híd hossza	100 mm
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,01 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mérőszín keresztmetszete	16x3,5 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,02 mm

Szabvány	ISO 13385
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Tok
Mérőkészülék mérési eljárása	Elektromágneses induktív eljárás
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200

## Tartozék

Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Külön kiegészítő híd Híd hossza 180 mm	418744 180
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Csatlakozó kábel Data nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Külön kiegészítő híd Híd hossza 260 mm	418744 260
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Adó Típus S1	498966 S1
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Külön kiegészítő híd Híd hossza 320 mm	418744 320