

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer cserélhető mérőbetétekkel, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 421321 0-25 |
| GTIN | 4059192063702 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Kengyeles mikrométer **nem forgó** orsóval és gyorsan **cserélhető mérőbetétekkel**. A **fordulatonkénti 5 mm orsóemelkedés** csökkenti a beállítási időt. **Nagyméretű 10 mm-es számok** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock (rögzítő) funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

6 pár cserélhető mérőbetét:

- **Sík mérőfelületek Ø 6,5 mm.**
- **Tárcsás mérőfelületek Ø 11,3 mm.**
- **Csökkentett mérőfelületek Ø 2 mm.**

- **Domború mérőfelületek Ø 7 mm.**
- **Vágóél 0,75×7 mm.**
- **Kúp 60° Ø 0,5 – 5,5 mm.**

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Leolvadás | 0,001 mm |
| Orsó Ø | 6,5 mm |
| Hibahatár | 4 µm |
| Orsóemelkedés | 5 mm |
| Mérőbetétek száma | 6 |
| Méréstartomány | 0 - 25 mm |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| Leolvadás | 0,00005 coll |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| LCD kijelző számmagassága | 10 mm |
| Kalibrálás | B1 |
| IP védettségi osztály | IP 65 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Szabvány | DIN 863 |
| Átkapcsolható leolvadás | mm / col |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Méréstechnika | digitális |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |

Szolgáltatások

022000 25

| | |
|--|------------|
| KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 25 mm | |
| DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstomány 100 mm | 022010 100 |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus USB2 | 498941 USB2 |
| Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus D2 | 498941 D2 |