


Garant GRIDLINE

**Fiókrendező 7S szerszámszekrényhez, 26×24G, Típus: 1000/7S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Árucikk kategória	9GB

**Leírás****Kivitel:**

Fiókrendezők a 7S szerszámszekrény 5 fiókjához. GARANT fiókbetéteket tartalmaz elválasztó lemezekkel és hasított válaszlemezekkel, szegélylemezekkel és beilleszthető válaszfalakkal.

**Alkalmazható:**

931125 sz. 1000/7S méretű GARANT GridLine 7S szerszámszekrényhez.

**Tartalom:**

20 GARANT GridLine fiókbetét, 70 GARANT GridLine elválasztó lemez, 9 GARANT GridLine hasított válaszlemez, 4 pár GARANT GridLine szegélylemez, 40 GARANT GridLine beilleszthető válaszfal.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Fiók felosztó

**Tartozék**

Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 24G Fiók előlap magassághoz 150 mm	951580 150
--	------------

Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/3	951415 6X6/3
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 8G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951781 75
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 10G Fiók előlap magassághoz 100 mm	951801 100
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus B	951275 B
Elválasztó lapokMélység 24G Fiók előlap magassághoz 150 mm	951530 150
Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 24G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951580 75
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X6/1	951415 2X6/1
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 10G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951801 125
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 8G Fiók előlap magassághoz 100 mm	951781 100
Elválasztó lapokMélység 24G Fiók előlap magassághoz 100 mm	951530 100
Elválasztó lapokMélység 24G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951530 125
Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 24G Fiók előlap magassághoz 100 mm	951580 100
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 3G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951731 75
Beilleszthető válaszfalak,szélesség 12G Fiók előlap magassághoz 150 mm	951821 150
Hasított szegélylemez készlet, 2 darabosMélység 24G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951580 125
Elválasztó lapokMélység 24G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951530 75
	951761 75

Beilleszthető válaszfalak, szélesség 6G Fiók előlap  
magassághoz 75 mm

Beilleszthető válaszfalak, szélesség 8G Fiók előlap  
magassághoz 125 mm

951781 125