

**Mahr****Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421681 0-25
GTIN	4059192058715
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. Keményfémbetétes mérőorsó és üllő.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498941 sz.

**Műszaki leírás**

LCD kijelző számmagassága	10 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
Leolvasás	0,00005 coll
A tartalmazott elemek száma	1

Hibahatár	4 µm
Kalibrálás	B1
Leolvasás	0,001 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. mérésstartomány 25 mm	022000 25
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. mérésstartomány 100 mm	022010 100

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------