

**Mahr****Digitális kengyeles mikrométer lépcsős mérőfelületekkel i-wi,  
Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421691 25-50
GTIN	4059192059040
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. Keményfémbetétes mérőorsó és üllő.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Tartalom:**

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

**Opcionális tartozék:**

i-wi vevőegység 498912 sz. STICK.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,00005 coll
Kalibrálás	B2
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Hibahatár	4 µm
Leolvasás	0,001 mm
LCD kijelző számmagassága	10 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100