

Mitutoyo

Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 0-30mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a **DIN 863** követelményeinél. **Be / ki, Origin (alapbeállítás), Zero / Abs** (nullázás tetszőleges helyzetben), **Hold / Data** (mért érték tárolása, ill. adatok átvitele).

Leírás:

- **A fordulatonkénti 10 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**
- **Abszolút mérőrendszer. Nem szükséges a bekapcsolás utáni nullpont beállítás. A hibás mérések elkerülhetők.**

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret. 1 beállító etalon a 25–55 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	2 µm
Kalibrálás	B1
Orsóemelkedés	10 mm
Méréstartomány	0 - 30 mm

A tartalmazott elemek száma	1
Sorozat	QuickMike
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Orsó Ø	6,35 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022000 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2