

Mitutoyo

Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 75-105mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	421590 75-105
GTIN	4946368736723
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a **DIN 863** követelményeinél. **Be / ki, Origin (alapbeállítás), Zero / Abs** (nullázás tetszőleges helyzetben), **Hold / Data** (mért érték tárolása, ill. adatok átvitele).

Leírás:

- **A fordulatonkénti 10 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**
- **Abszolút mérőrendszer. Nem szükséges a bekapcsolás utáni nullpont beállítás. A hibás mérések elkerülhetők.**

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret. 1 beállító etalon a 25–55 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Méréstartomány	75 - 105 mm
Orsóemelkedés	10 mm
Orsó Ø	6,35 mm
Kalibrálás	B2

Leolvasás	0,001 mm
Hibahatár	3 µm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Sorozat	QuickMike
A tartalmazott elemek száma	1
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022040 200
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 200 mm	022050 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2