

Garant**Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval, Típus: S54****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979001 S54
GTIN	4062406133931
Árucikk kategória	9SA

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas árukiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Ház és fiókok 1 mm acéllemezről. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópolc.

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókrendezők: 200× 960540 sz. 149 méret; 12× 960560 sz. 149 méret

Elhelyezés:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 48×50 mm; 6×100 mm

Tartalom:

Bővítő rendszerek: árukiadó szekrény fiókelválasztóval.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Szélesség	717 mm
Magasság	1390 mm
Mélység	750 mm
Fiókok száma	54
Típus	Szekrénybővítés kompletten
Súly	404 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	15 kg
Fiók hasznos szélessége	153 mm
Tárolófelület	5 m ²
Felosztás egy fiókon belül	9×36 E
Fiók hasznos mélysége	612 mm
Sorozat	Tool24 Smartline
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer