

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 25-55mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	421590 25-55
GTIN	4946368736709
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

A hibahatár pontosabb a **DIN 863** követelményeinél. **Be / ki, Origin (alapbeállítás), Zero / Abs** (nullázás tetszőleges helyzetben), **Hold / Data** (mért érték tárolása, ill. adatok átvitele).

Leírás:

- **A fordulatonkénti 10 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**
- **Abszolút mérőrendszer. Nem szükséges a bekapcsolás utáni nullpont beállítás. A hibás mérések elkerülhetők.**

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret. 1 beállító etalon a 25–55 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

Hibahatár	2 µm
Orsóemelkedés	10 mm
Kalibrálás	B2
Méréstartomány	25 - 55 mm
Sorozat	QuickMike

A tartalmazott elemek száma	1
Orsó Ø	6,35 mm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357