

## Mitutoyo

### Digitális kengyeles mikrométer adatkimenettel, Méréstartomány: 50-80mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	421590 50-80
GTIN	4946368736716
Árucikk kategória	44A

#### Leírás

##### Kivitel:

A hibahatár pontosabb a **DIN 863** követelményeinél. **Be / ki, Origin (alapbeállítás), Zero / Abs** (nullázás tetszőleges helyzetben), **Hold / Data** (mért érték tárolása, ill. adatok átvitele).

##### Leírás:

- **A fordulatonkénti 10 mm orsóemelkedés csökkenti a beállítási időt.**
- **Az álló orsó kíméli a mérendő felületeket.**
- **Abszolút mérőrendszer. Nem szükséges a bekapcsolás utáni nullpont beállítás. A hibás mérések elkerülhetők.**

##### Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

##### Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz. 357 méret. 1 beállító etalon a 25–55 mérettől.

##### Opcionális tartozék:

Adatkábel 497445 sz.

#### Műszaki leírás

Hibahatár	3 µm
Méréstartomány	50 - 80 mm
Leolvasás	0,001 mm
Orsó Ø	6,35 mm

A tartalmazott elemek száma	1
Kalibrálás	B2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Sorozat	QuickMike
Orsóemelkedés	10 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

## Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. mérésstartomány 100 mm	022050 100

## Tartozék

Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497445 D2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497445 USB2
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497445 D1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357