

**Garant****Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval, Típus: S13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979001 S13
GTIN	4062406133924
Árucikk kategória	9SA

**Leírás****Kivitel:**

Rugalmas árukiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Ház és fiókok 1 mm acéllemezről. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópalc.

**Felhasználás:**

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

**Tartalma:**

Fiókrendezők: 12× 960310 sz. 4+18 méret; 1× 960330 sz. 3+14 méret

**Elhelyezés:**

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 12×75 mm; 1×150 mm

**Tartalom:**

Bővítő rendszerek: árukiadó szekrény fiókelválasztóval.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Súly	246 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiók hasznos mélysége	612 mm
Tárolófelület	4,8 m <sup>2</sup>
Felosztás egy fiókon belül	36×36 E
Fiókok száma	13
Mélység	750 mm
Magasság	1390 mm
Fiók hasznos szélessége	612 mm
Típus	Szekrénybővítés kompletten
Szélesség	717 mm
Sorozat	Tool24 Smartline
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer