

Garant**Tool24 Smartline – szekrényrendszer fiókelválasztóval, Típus: S90****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979001 S90
GTIN	4062406133948
Árucikk kategória	9SA

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas árukiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A Master rendszer tetszőleges Tool24 hardver változat további bővítő rendszereivel bővíthető és kombinálható. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.

Ház és fiókok 1 mm acéllemezéből. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópolc.

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Tartalma:

Fiókrendezők: 340× 960540 sz. 149 méret; 20× 960560 sz. 149 méret

Elhelyezés:

Fiókok száma × fiókok előlap magassága: 80×50 mm; 10×100 mm

Tartalom:

Bővítő rendszerek: árukiadó szekrény fiókelválasztóval.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Műszaki leírás

Súly	640 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	15 kg
Fiók hasznos szélessége	153 mm
Tárolófelület	8,4 m ²
Mélység	750 mm
Típus	Szekrénybővítés kompletten
Fiókok száma	90
Felosztás egy fiókon belül	9×36 E
Fiók hasznos mélysége	612 mm
Magasság	1390 mm
Szélesség	1159 mm
Sorozat	Tool24 Smartline
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Árukiadó rendszer