

Garant**Tool24 Smartline – függőleges szekrény szerszámbefogókkal felszerelve,
Szerszámszár: C4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	979101 C4
GTIN	4062406134013
Árucikk kategória	9SA

Leírás**Kivitel:**

Padlón megvezetett függőleges fiókok központi zárral (vészhelyzeti kioldásként használható). A fiókok tűzihorganyzott keretének oldala homlokoldalon 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, rögzítősínek, tárolóedények és perforált lemezek rögzítéséhez. A függőleges fiókok egyenkénti fiókkihúzással vannak felszerelve. A fiókok nyitása automatikus. Ezáltal biztosított a szerszámokhoz való gyors hozzáférés.

- **Előbeállított szerszámok tárolása.**
- **Csak a Tool24 Smartline Master Unit rendszerrel lehetséges.**
- **14 eltérő konfigurációban rendelhető (különböző SK, VDI, C, HSK befogók).**
- **24 tartósín.**
- **A rögzítők alkalmasak szerszámtartókhöz, tartósínekhez, fenéktálcákhoz és perforált lemezekhez.**
- **Teherbírás a felületen elosztatva fiókonként: 600 kg.**
- **Függőleges szekrény maximális teherbírása: 2400 kg.**
- **Zárrendszer vészhelyzeti nyitáshoz.**

Felhasználás:

Automatikus árukiadó rendszer szerszámok és C-termékek tárolásához és nyilvántartásához.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, kihúzható elemek RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A függőleges szekrények magasabb követelményeket támasztanak a padlóval szemben, mert a fiókok közvetlenül a padlón futnak! A felállítási helyen az ügyfél részéről a következő feltételeknek kell feltétlenül teljesülniük:

- **Kész felületű padlókra vonatkozó síktűrés DIN 18202 szerint.**
- **Maximum 2 milliméteres derékszögűség 1 méter mérési hosszon.**
- **Az aljzat kellően teherbírónak kell lennie.**
- **Sima aljzat.**

A rendszerek a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Ezek a függőleges szekrények csak egy 979001 sz. S11M vagy 979001 sz. S11M-EN Tool24 Smartline Master Unit rendszerrel, 979201 sz. DE vagy 979211 sz. EN Tool24 PickOne Master Unit rendszerrel, valamint 979300 sz. DE vagy 979310 sz. EN Tool24 Locker Master Unit rendszerrel működtethetőek.

Műszaki leírás

Szélesség	717 mm
Függőleges fiók hasznos magassága	1750 mm
Súly	320 kg
Függőleges fiók szélessége	155 mm
Magasság	2000 mm
Fiókok darabszáma	4
Mélység	750 mm
Szerszámtartó száma 970130 sz.	24
Szerszámbefogók száma	192
Tengelytávolság A	82 mm
Függőleges fiók teherbírása	600 kg
Sorozat	Tool24 Smartline
Szekrényház belső teherbírása	2400 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termék fajtája

Árukiadó rendszer

Tartozék

Szerszámtartó szerszámrögzítővel Szerszámszár C4

970130 C4