

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer ívelt felülethez, Méréstartomány: 0-25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421683 0-25
GTIN	4059192058685
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűréskijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Műszaki leírás

Leolvasás	0,00005 coll
Kalibrálás	B1
Hibahatár	4 µm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Leolvasás	0,001 mm
LCD kijelző számmagassága	10 mm

A tartalmazott elemek száma	1
Orsóemelkedés	0,5 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 100 mm	022010 100
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalon nélkül Max. méréstartomány 25 mm	022000 25