

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer horonyméréshez, Méréstartomány: 25-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421685 25-50
GTIN	4059192058579
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűrés kijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. Nem forgó orsó. **QUICK DRIVE** fordulatonként **5 mm** orsóteljesítménnyel.

Funkció:

IP65: Víz sugar ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498941 sz.

Műszaki leírás

LCD kijelző számmagassága	10 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	4 µm
Kalibrálás	B2
Leolvasás	0,00005 coll

Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Orsóemelkedés	5 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100
DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100