

Mahr**Digitális kengyeles mikrométer horonyméréshez i-wi, Méréstartomány:
50-75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421695 50-75
GTIN	4059192058906
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Innovatív kengyeles mikrométer **10 mm méretű számokkal** kontrasztos kijelzőn. Praktikus HOLD funkció a mért érték kimerevítéséhez a biztonságos leolvasás érdekében. Festett acélkengyel hőszigeteléssel. Átkapcsolás relatívról abszolút mérésre. Nullázás minden tetszőleges helyzetben. A kényelmes **tűrés kijelzésnek köszönhetően a plusz figyelmeztető határértékekkel** a kezelő felismeri, hogy a munkadarab a tűréshatárokon belül van-e. Nem forgó orsó. **QUICK DRIVE** fordulatonként **5 mm** orsóteljesítménnyel.

Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

i-wi vevőegység 498912 sz. STICK.

Műszaki leírás

LCD kijelző számmagassága	10 mm
Hibahatár	5 µm
Leolvasás	0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Kalibrálás	B2
A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,00005 coll
Orsóemelkedés	5 mm
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	Gyártói szoftver
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	MAHR i-wi rádiós rendszer
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Átkapcsolható leolvasás	mm / col
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022040 100
DAkkS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 100 mm	022050 100