



VIB-STAR precíziós köszörűkorong DIAMANT D×T×H (mm) D126, 225×15×51, Bevonat vastagság X: 3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 592045 3 |
| GTIN | 9003173021330 |
| Árucikk kategória | 53Y |

Leírás

Kivitel:

Nagyon fejlett, műgyanta kötésű **szuperabrazív csiszolóanyagokkal** (CBN ill. gyémánt) rendelkező sík- és palástkösörű korongok. A nagy szilárdságú, **optimalizált rezgésű VIB-STAR köszörűkorong alaptest nagymértékű csillapítást** tesz lehetővé a nyugodt, egyenletes, kiváló felületminőségű köszörülési folyamatok érdekében.

- **Rendkívüli teljesítménynövekedés (G-faktor) a hagyományos csiszolóeszközökkel szemben.**
- **A tartótest rezgéscsillapított szerkezete lényegesen növeli az élettartamot.**
- **Állandó önélező hatás az egyenletes teljesítményfelvételnek és a ciklikus élezési periódusok kerülésének köszönhetően.**

Gyémánt bevonat **rövid forgácsot adó, Fe mentes anyagok** nagyteljesítményű köszörüléséhez, mint keményfém, keramikus anyagok (PKS), keményfém bevonat.

Felhasználás:

- **Univerzálisan használható minden anyaghoz 58 HRC keménységtől (gazdaságossági határ).**
- **Sík- és palástkösörüléshez (hosszirányú köszörülés, egyenes beszúró köszörülés).**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban, pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.**

- Emulziós ill. csiszolóolajos hűtés szükséges.
- Szuperabrazív CBN-/gyémánt köszörűkorongokat mindig legfeljebb fél korongszélességgel alkalmazza hagyományos köszörűkorongokhoz képest.

Specifikáció:**D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.****Figyelem:**

Ezek a köszörűkorongok az első köszörülés előtt kb. 0,02 mm fogásvétellel egy lágy acéltömbön lehúzhatóak. Alternatívaként használható az 599600 sz. lehúzó készülék is. A köszörűkorong élézése (a kötések megnyitása) az 599840 sz. élézőkővel történik.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Csiszolási eljárás | Palástköszörű |
| Csiszolási eljárás | Síkköszörülés |
| Csiszolóanyag | Gyémánt |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D |
| Specifikáció | D126C75B-VIB-STAR W-karbid |
| Alak | 1A1 |
| Tárcsa Ø D | 225 mm |
| Tárcsaszélesség T | 15 mm |
| Terméknév attribútum | 225×15×51 |
| Furat Ø H | 51 mm |
| Csiszolóbevonat szélessége U | 15 mm |
| Csiszolóbevonat magassága X | 3 mm |
| Termék fajtája | Csiszolótárcsa |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Keményfém (HM) | alkalmas | | |
| Ti | feltételesen alkalmas | | |
| Műanyag, GFK | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |

