



## VIB-STAR precíziós köszörűkorong DIAMANT D×T×H (mm) D126, 300×20×127, Bevonat vastagság X: 3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	592055 3
GTIN	9003173021309
Árucikk kategória	53Y

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagyon fejlett**, műgyanta kötésű **szuperabrazív csiszolóanyagokkal** (CBN ill. gyémánt) rendelkező sík- és palástkőszörű korongok. A nagy szilárdságú, **optimalizált rezgésű VIB-STAR köszörűkorong alaptest nagymértékű csillapítást** tesz lehetővé a nyugodt, egyenletes, kiváló felületminőségű köszörülési folyamatok érdekében.

- **Rendkívüli teljesítménynövekedés (G-faktor) a hagyományos csiszolóeszközökkel szemben.**
- **A tartótest rezgéscsillapított szerkezete lényegesen növeli az élettartamot.**
- **Állandó önéléző hatás az egyenletes teljesítményfelvételnek és a ciklikus élezési periódusok kerülésének köszönhetően.**

Gyémánt bevonat **rövid forgácsot adó, Fe mentes anyagok** nagyteljesítményű köszörüléséhez, mint keményfém, keramikus anyagok (PKS), keményfém bevonat.

#### Felhasználás:

- **Univerzálisan használható minden anyaghoz 58 HRC keménységtől (gazdaságossági határ).**
- **Sík- és palástkőszörüléshez (hosszirányú köszörülés, egyenes beszúró köszörülés).**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen a forma-, szerszám- és gépgyártásban, pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.**

- Emulziós ill. csiszolóolajos hűtés szükséges.
- Szuperabrazív CBN-/gyémánt köszörűkorongokat mindig legfeljebb fél korongszélességgel alkalmazza hagyományos köszörűkorongokhoz képest.

**Specifikáció:****D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.****Figyelem:**

Ezek a köszörűkorongok az első köszörülés előtt kb. 0,02 mm fogásvétellel egy lágy acéltömbön lehúzhatóak. Alternatívaként használható az 599600 sz. lehúzó készülék is. A köszörűkorong élézése (a kötések megnyitása) az 599840 sz. élézőkővel történik.

**Műszaki leírás**

Csiszolási eljárás	Palástköszörű
Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóanyag	Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Specifikáció	D126C75B-VIB-STAR W-karbid
Alak	1A1
Tárcsa Ø D	300 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	300×20×127
Furat Ø H	127 mm
Csiszolóbevonat szélessége U	20 mm
Csiszolóbevonat magassága X	3 mm
Termék fajtája	Csiszolótárcsa

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Keményfém (HM)	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

