

**LENOX****Orrfűrészlapok, Megnevezés: 9108RCT****Rendelési adatok**

Rendelés száma	588745 9108RCT
GTIN	885363190335
Árucikk kategória	58Z

**Leírás****Kivitel:**

A **keményfém betéte Lazer CT™** orrfűrész lapok nagy vágásteljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

**Felhasználás:**

INOX és öntöttvas megmunkálásához.

**Műszaki leírás**

Fogosztás	3,1 mm
Fűrészlap anyaga	HM
Lap hossza	229 mm
Vágástípus	Egyenes vágás, gyors (durva)
Fémprofil (nyitott)	< 175 mm
Megnevezés	9108RCT
Lapok száma	1
Lemezvastagság (perforált lemez)	4-12 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Öntvény
Termék fajtája	Orrfűrész lap

