



Orrfűrészlapok, Megnevezés: 6108RCT



Rendelési adatok

Rendelés száma	588745 6108RCT
GTIN	885363190311
Árucikk kategória	58Z

Leírás

Kivitel:

A **keményfém betéte Lazer CT™** orrfűrész lapok nagy vágásteljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak.

Felhasználás:

INOX és öntöttvas megmunkálásához.

Műszaki leírás

Fogosztás	3,1 mm
Fűrészlap anyaga	HM
Lemezvastagság (perforált lemez)	4-12 mm
Vágástípus	Egyenes vágás, gyors (durva)
Lapok száma	1
Fémprofil (nyitott)	< 150 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Öntvény
Lap hossza	152 mm
Megnevezés	6108RCT
Termék fajtája	Orrfűrész lap

