

**ALZMETALL**  
we drive productivity**Asztali fúrógép ALZTRONIC, Maximális fúrás Ø acélban: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	076563 16
GTIN	2050002043541
Árucikk kategória	03P

**Leírás****Kivitel:**

Magas fordulátú, hosszú élettartamú és pontos asztali fúrógép. Multi-Touch kijelző karcálló üveg felülettel az optimális olvashatóság érdekében. Egyszerű és egységes kezelés a kijelzőn piktogramokkal. Digitális furatmélység kijelzés a nullpont meghatározásával.

Az alapkivitel felszereltsége:

- **5 colores TFT LCD kijelző érintés funkcióval: Az orsó fordulatszám irányértékének manuális bevitele, a fordulatszám tényleges értékének kijelzése, integrált furatmélység megjelenítés a nullpont érintéses elfogadásával, virtuális fúrasmélység skála a kijelzőn, a gép állapotának és figyelmeztetéseknek a megjelenítése a kijelzőn, szerviz információk, választható nyelvek: DE/ EN/ FR/ ES/ IT/ NL/ RU.**
- **Váltakozó áramú motor 230 Volt, 50 Hz.**
- **Csatlakozó készre szerelve, kábelhossz 3 m.**
- **Fokozatmentes fordulatszám-beállítás potenciométerrel.**
- **Három külön gomb jobb forgásirányhoz - bal forgásirányhoz - megállításhoz (orsó megállítása fékezés funkcióval).**
- **Orsóvédelem elektromos biztosítókkal.**
- **Nyomógomb (rögzőlő) a VÉSZLEÁLLÍTÁSHOZ.**
- **Főkapcsoló, lezárható.**
- **Szín: RAL 9003 szignálfehér DD struktur festék, PANTONE 7545c, fekete.**

Merev fúrófejvel és állítható magasságú és billenthető gépasztallal.

**Funkció:**

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

**Figyelem:**

További asztali fúrógépek és opcionális felszereltségek, mint pl. LED-es géplámpa, technológiai számítógép stb. külön ajánlatkérésre kapható. Opcionálisan menetvágó eszközzel kapható.

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	ALZTRONIC i16
Oszlop Ø	65 mm
Orsó-alaplap távolság min.	437 mm
Maximális fordulatszám	100 - 2000 min <sup>-1</sup>
Orsólöklet	80 mm
Gépasztal hasznos felület szélessége	240 mm
Gépasztal hasznos felület hossza	300 mm
Szerszámbefogás	MK2
Maximális menetfúrás Ø acélban	M12
Teljesítményfelvétel	700 W
Előtolás	Manuális
T-hornyok száma	2
Gép-alaplap hasznos felület magassága	240 mm
T-horony távolság	80 mm
Gép-alaplap hasznos felület szélessége	300 mm
Maximális fúrás Ø acélban	16 mm
T-horony névleges méret	12 mm
Súly	83 kg
Orsó-gépasztal távolság min.	75 mm
Orsó-gépasztal távolság max.	357 mm
Kinyúlás	190 mm
Orsó-alaplap távolság max.	437 mm
Gépasztal magasságállítás	Kézi hajtókar

Energiaellátás	Vezetékes
IP védettségi osztály	IP 54
Termék fajtája	Fúrógép