



Akkumulátoros ütvefúró csavarozó akkumulátor, töltőkészülék nélkül, Típus: GSB1860PRO



Rendelési adatok

Rendelés száma	070113 GSB1860PRO
GTIN	
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Kefe nélküli EC motorral.

KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1890C méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modulal való utólagos felszerelés lehetséges. Motorfékkel.

Előny:

Nagyon rövid, csupán 184 mm hosszú fej.

Tartalom:

Akku nélkül, töltőkészülék nélkül L-BOXX-szal.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Gyártó jelölése	GSB 18V-60C
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1900 min ⁻¹
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	2,5 m/s ²
Maximális csigafúró Ø betonban	10 mm
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,8 kg
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 600 min ⁻¹
Maximális nyomaték lágy	31 Nm
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	8 m/s ²
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

Tartozék

Akku induló készletProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073863 C18

Li-Ion akkuProCore Akkumulátor típus, akkumulátor
feszültség C18 V

073856 C18