

**Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó ProCORE, Gyártó azonosító: GSB1860PRO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	070112 GSB1860PRO
GTIN	3165140951432
Árucikk kategória	03B

Leírás**Kivitel:**

Bosch akkus ütvefúró csavarozó a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Kefe nélküli EC motorral.

KickBackControl blokkolás esetén automatikus lekapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal. Kompakt felépítésű, nagyon rövid fej (csak 184 mm) a tökéletes használat érdekében (GSB1860PC méret), ezért optimális szűk helyeken végzett munkákhoz. A Connectivity modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

Tartalom:

Inkluzív **2x ProCORE 18 V 4,0 Ah** Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és a 073866 sz.-től talál.

Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Gyártó jelölése: GSB 18V-60C
 Akkumulátor kapacitás: 4 A·h
 Akkumulátor-feszültség: 18 V
 Motor felépítése: Kefe nélküli motor
 Maximális nyomaték lágy: 31 N·m
 Maximális nyomaték kemény: 60 N·m

Műszaki leírás

Maximális nyomaték kemény	60 N·m
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	2,5 m/s ²
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 600 min ⁻¹
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Súly	1,8 kg
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	8 m/s ²
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Maximális csigafúró Ø betonban	10 mm
Maximális nyomaték lágy	31 N·m
Gyártó jelölése	GSB 18V-60C
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1900 min ⁻¹
Akkumulátor kapacitás	4 A·h
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Tartozék

Li-Ion akku ProCore Akkumulátor típus, akkumulátor
feszültség C18 V

073856 C18

Akku induló készlet ProCore Akkumulátor típus,
akkumulátor feszültség C18 V

073863 C18