



## Akkus fúró-csavarozó ProCORE, Típus: GSR1860PRO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070245 GSR1860PRO
GTIN	
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

- **Kompakt, nagyteljesítményű akkus fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.**
- **LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához és az akku töltöttségi szint megjelenítéshez.**
- **Többfokozatú nyomaték-beállítás pontos csavarozáshoz.**
- **Elektronikus fordulatszám-szabályozás a pontos megfúráshoz és csavarozáshoz.**
- **Puha markolat.**

**KickBack-Control** blokkolás esetén automatikus kikapcsolással, valamint egyedülálló precíziós kuplunggal és motorfékkel. 13 mm Auto-Lock fém fúrótokmány. Nagy nyomaték. Az **összekapcsoló** modullal való utólagos felszerelés lehetséges.

#### Előny:

Electronic Motor Protection.

#### Tartalom:

2x ProCORE 18V 4,0 Ah Li-Ion akku, gyorstöltő készülék, L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat, induló készleteket és töltőkészülékeket a 073851 sz.-tól és a 073863– 073867 szám alatt talál.

Csomagolás: Rendszerkoffer (L-Boxx)

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Bosch 18 V

Gyártó jelölése: GSR 18V-60C

A tartalmazott akkumulátorok száma: 2

Akkumulátor típus: Lítium-ion

Akkumulátor kapacitás: 4 Ah

Akkumulátor-feszültség: 18 V

Motor felépítése: Kefe nélküli motor

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték lágy	31 Nm
Maximális csigafúró Ø acélban	13 mm
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	60 Nm
Gyártó jelölése	GSR 18V-60C
Jellemző felhasználás	Strong
Maximális csigafúró Ø fában	38 mm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Súly	1,8 kg
Motor felépítése	Kefe nélküli motor
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Akkumulátor kapacitás	4 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	fa
Termék fajtája	Fúró-csavarozó
USP1	18V

USP2

Kefe nélküli motor, gyorsbefogási tartomány 1,5-13, L-Boxx-ban

---

**Tartozék**Akku induló készlet ProCore Akkumulátor típus,  
akkumulátor feszültség C18 V

073863 C18

Li-Ion akku ProCore Akkumulátor típus, akkumulátor  
feszültség C18 V

073856 C18