

Garant**Polclétra, gurítható, Lépcsőfokok száma: 13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935800 13
GTIN	4062406134242
Árucikk kategória	91B

Leírás**Kivitel:**

Lépcsős létra polcokra történő felszereléshez. Ha nem használja, a létra helytakarékosan a polcnak támasztható. Alumínium fokok és szárak, tartós fok-szár kötés, négyszeres peremezéssel. Easyfix tartó. 2 magától rögzülő befékezhető görgő, Ø 80 mm. A felső végén nyugodt járású futómű.

Szín:

Szárak RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Minden létra **egyedi gyártmány**. A **maximális függőleges beakasztási magasságot mindig meg kell adni.**

Létrahossz: 3,5 m

Munkamagasság kb.: 4,4 m

Max. függőleges beakasztási magasság: 3,67 m

Polc magassághoz: 3000 mm

Alsó, külső szélesség: 0,6 m

Kinyúlás: 1,4 m

Műszaki leírás

Max. függőleges beakasztási magasság	3,67 m
Súly	13,24 kg
Létrahossz	3,5 m
Alsó, külső szélesség	0,6 m
Lépcsőfokok száma	13
Kereszttartó magassága	25 mm
Kereszttartó szélesség	73 mm
Lépcsőmagasság	235 mm
Kinyúlás	1,4 m
Munkamagasság kb.	4,4 m
Polc magassághoz	3000 mm
Termék fajtája	Polclétra

Tartozék

Alumínium cső, eloxált, 3000 mm hosszú Típus 1	935810 1
Tartó végállás ütközővel Típus L	935812 L
GripStep lépcsőfok burkolat Hozzávaló létraméret 13	935820 13
Köztes tartó alumínium csőhöz Típus 1	935811 1
Tartó végállás ütközővel Típus R	935812 R